


Mufa tata demontabila

SSTGB030ZDSFKPG



Aplicatie

Caracteristici speciale

contacte aurite

Date electrice

Tensiune de lucru [V]

< 300 AC/DC

Clasa de protectie

II

Curent total Max. [A]

12

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]

-25...85

Protectie

IP 67

Date mecanice

Greutate [g]

51,9

Material turnat

PBT

Material piuliță

Zinc turnat sub presiune, nichelată

Observații

Observații

pinul 1 care duce

Unitate de ambalare

1 buc.

E12775



Mufa tata demontabila

SSTGB030ZDSFKPG

Conectare electrică

terminale cu surub: ...1,5 mm²; Invelis cablu: Ø 6...8 mm; AWG 16

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x 7/8", drept; Corp turnat: PBT; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată; Contacte: aurit



Racord

