


# E12776



## Mufa tata demontabila

SSTGB050ZDSFKPG



| Aplicatie               |      |                                     |
|-------------------------|------|-------------------------------------|
| Caracteristici speciale |      | contacte aurite                     |
| Date electrice          |      |                                     |
| Tensiune de lucru       | [V]  | < 300 AC/DC                         |
| Clasa de protectie      |      | II                                  |
| Curent total Max.       | [A]  | 9                                   |
| Condițiile mediului     |      |                                     |
| Temperatură de ambianță | [°C] | -25...85                            |
| Protectie               |      | IP 67                               |
| Date mecanice           |      |                                     |
| Greutate                | [g]  | 54,7                                |
| Material turnat         |      | PBT                                 |
| Material piuliță        |      | Zinc turnat sub presiune, nichelată |
| Observații              |      |                                     |
| Observații              |      | Pin 4 anterior                      |
| Unitate de ambalare     |      | 1 buc.                              |

# E12776



## Mufa tata demontabila

SSTGB050ZDSFKPG

### Conectare electrică

terminale cu surub: ...1,5 mm<sup>2</sup>; Invelis cablu: Ø 6...8 mm; AWG 16

### Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x 7/8", drept; Corp turnat: PBT; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată; Contacte: aurit



### Racord

