


E12778



Distribuitoar V

ZDO2B050ZDS0000-00STGB050ZDS



Aplicatie		
Caracteristici speciale		contacte aurite
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 400 AC/DC
Clasa de protectie		II
Curent total Max.	[A]	8
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-30...85
Protectie		IP 68
Date mecanice		
Greutate	[g]	102,65
Material piuliță		Zinc turnat sub presiune
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică - mufa A		

Conector: 7/8"; Blocare: Zinc turnat sub presiune; Contacte: aurit





Distribuitoare V

ZDO2B050ZDS0000-00STGB050ZDS

Conectare electrică

Racord

Conectare electrică - Conector mama B

Conector: 7/8"; Blocare: Zinc turnat sub presiune; Contacte: aurit



Conectare electrică - Conector mama C

Conector: 7/8"; Blocare: Zinc turnat sub presiune; Contacte: aurit

