


Cablu prelungitor cu stecher tip valva

STGH050MSS0006B03VDAA041--S

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Caracteristici speciale

fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite

Fără silicon

da

Date electrice

Tensiune de lucru [V]

< 24 AC/DC

Protecție la supratensiune

dioda cu mers in gol

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]

-25...90

Protecție

IP 67

Date mecanice

Greutate [g]

44

Materiale

TPU

Material turnat

TPU

Material piuliță

alama, nichelată

Afisaj / elemente de operare

Display

Operare

1 x LED, verde

Accesorii

Articole livrate

Șurub

Câmp inscripționare



Cablu prelungitor cu stecher tip valva

STGH050MSS0006B03VDAA041--S

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit



Conectare electrică

Cablu: 6 m, PUR / PVC, Fara Halogen; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x valva de tip A DIN, cu cot; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Contacte: Alamă nichelată

