


## Cablu prelungitor cu stecher tip valva

STGH050MSS0008B03VDAA041--S

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



## Aplicatie

Caracteristici speciale

fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite

Fără silicon

da

## Date electrice

Tensiune de lucru [V]

&lt; 24 AC/DC

Protecție la supratensiune

dioda cu mers in gol

## Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]

-25...90

Protecție

IP 67

## Date mecanice

Greutate [g]

400

Materiale

TPU

Material turnat

TPU

Material piuliță

alama, nichelată

## Afisaj / elemente de operare

Display

Operare

1 x LED, verde

## Accesorii

Articole livrate

Șurub

Câmp inscripționare



## Cablu prelungitor cu stecher tip valva

STGH050MSS0008B03VDAA041--S


### Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

### Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit



### Conectare electrică

Cablu: 8 m, PUR / PVC, Fara Halogen; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Racord



### Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x valva de tip A DIN, cu cot; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Contacte: Alamă nichelată

