


E12071



Insula de conexiuni

ZDO8H05HMSS0020B19

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite
Fără silicon	da

Date elettrice

Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Clasa de protectie		II
Curent total Max. pe modul/ slot	[A]	4
Curent total Max.	[A]	12

lesiri

Model electric	PNP
----------------	-----


Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-15...80
Protectie		IP 67



Insula de conexiuni

ZDO8H05HMSS0020B19

Date mecanice		
Materiale	TPU	
Material turnat	TPU	
Numarul de porturi splitter box	8	
Tip conector	M12	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	16 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
Cablu: 20 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm ² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm ² (127 x Ø 0,1 mm)		
Conectare electrică - gaura		
Conector: 8 x M12; codificare: A; Corp turnat: TPU; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,5 Nm		
		

Insula de conexiuni

ZDO8H05HMSS0020B19

Racord



Culorile conecticii :

BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
GN =	verde
GY =	gri
PK =	roz
RD =	roșu
VT =	violet
WH =	alb
YE =	galben

E12071

Insula de conexiuni

ZDO8H05HMSS0020B19

