


Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH050MSS0010K05

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EVC546

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie

Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; cablu ecranat; Adecvat portcablu
Fără silicon	da

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	< 30 AC / < 36 DC
Clasa de protecție	III
Curent total Max. [A]	4

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...90
Protecție	IP 67

Date mecanice

Greutate [g]	439,4				
Dimensiuni [mm]	15 x 15 x 46,5				
Materiale	PUR				
Material turnat	PUR				
Material piuliță	alama, nichelată				
Adecvat portcablu	da				
Adecvat portcablu	<table> <tr> <td>Rază de îndoire la aplicații flexibile</td><td>min. 15 x diametrul cablului</td></tr> <tr> <td>Rază îndoire la montare fixă</td><td>minim 8 x diametrul cablului doar odata</td></tr> </table>	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 15 x diametrul cablului	Rază îndoire la montare fixă	minim 8 x diametrul cablului doar odata
Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 15 x diametrul cablului				
Rază îndoire la montare fixă	minim 8 x diametrul cablului doar odata				

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH050MSS0010K05

Conectare electrică

Cablu: 10 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 5 mm, ecranat; 5 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 1,0...1,5 Nm; Cablu de conectare ecranat: Ecranul este conectat



Racord



Culorile conecticii :	
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
GY =	gri
WH =	alb