


Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH050MSS0010C05

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EVC534

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie

Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; cablu ecranat
Fără silicon	da

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	< 30 AC / < 36 DC
Clasa de protecție	III
Curent total Max. [A]	4

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
Protecție	IP 67

Date mecanice

Greutate [g]	455,4
Dimensiuni [mm]	15 x 15 x 46,5
Materiale	TPU
Material turnat	TPU
Material piuliță	alama, nichelată

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------



Cabluri de conectare cu mufa


ADOGH050MSS0010C05

Conectare electrică


Cablu: 10 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 5,5 mm, ecranat; 5 x 0,25 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,5 Nm;
Cablu de conectare ecranat: Ecranul nu este conectat



Racord



	Culorile conecticii :
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
GY =	gri
WH =	alb