




Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH080MSS0010B08

Pentru conectorul cu 8-poli culorile nu sunt standardizate
Atentie la firele senzorului si a conectorului (consultati fisa tehnica).



Aplicatie		
Caracteristici speciale		Adecvat portcablu
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Curent total Max.	[A]	2
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-40...80
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	537,5
Dimensiuni	[mm]	15 x 15 x 43
Materiale		Capsula: TPU negru
Material turnat		TPU
Material piuliță		alama, nichelată
Adecvat portcablu		da
Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 15 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3 m/s
	Ciclii îndoire	> 1 Mio.
	Deformare la torsiune	± 30 °/m
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

E12167



Cabluri de conectare cu mufa


ADOGH080MSS0010B08

Conectare electrică

Cablu: 10 m, PUR, negru; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 1...1,5 Nm



Racord

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

Culori conform DIN 47100	Culorile conecticii :
BN =	maro
BU =	albastru
GN =	verde
GY =	gri
PK =	roz
RD =	roșu
WH =	alb
YE =	galben