
# E12204

## Cablu pentru conexiune Ethernet

VSTGN040ZDS0010L04STGP040--S




CE

| | | |
|---|---|---|
| **Aplicatie** | | |
| Caracteristici speciale | | cablu ecranat |
| Execuție | | cablu Ethernet, D-codat |
| Aplicatie | | Cablu Patch încrucişat; Cablu Patch |
| **Condițiile mediului** | | |
| Temperatură de ambianță | [°C] | -25...70 |
| Protectie | | IP 67; IP 42;  (M12 mufa /mufa RJ45 ) |
| **Date mecanice** | | |
| Greutate | [g] | 698,5 |
| Materiale | | PUR / PC |
| Material turnat | | PUR / PC |
| Material piuliță | | Zinc turnat sub presiune, nichelată |
| **Observații** | | |
| Unitate de ambalare | | 1 buc. |

# E12204

## Cablu pentru conexiune Ethernet

VSTGN040ZDS0010L04STGP040--S

### Conectare electrică - mufa M12


Conector: 1 x M12, drept; codificare: D; Corp turnat: PUR; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm




### Conectare electrică

Cablu: 10 m, PVC, verde, Ø 6,2 mm, ecranat; 4 x 0,38 mm²

Racord




### Conectare electrică - mufa RJ45

Conector: 1 x RJ45, drept; Corp turnat: PC; Cablu de conectare ecranat: ecranat

