




Cablu de conectare

VDOAF030MSS03,7H03DOGR030PLS

Articol scos din productie




Aplicație		
Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu	
Fără silicon	da	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	9,6...30 DC
Clasa de protecție		III
Curent total Max.	[A]	3
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...85
Protecție		IP 67; IP 69K
Date mecanice		
Greutate	[g]	96,6
Dimensiuni	[mm]	19 x 10 x 25,5
Materiale	Capsula: TPU portocaliu; Etanșare: FKM; Capsula: Hytrel G-4774 negru	
Material piuliță	alama, nichelată	
Adecvat portcablu	da	
Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s²
	Ciclii îndoire	> 5 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	

**Cablu de conectare**

VDOAF030MSS03,7H03DOGR030PLS

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, cu cot; codificare: A; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,3...0,5 Nm

**Conectare electrică**Cablu: 3,7 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)**Racord****Conectare electrică - Conector mama**

Conector: 1 x Baionetă, drept; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,3...0,5 Nm

