


# E12260



## Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH080MSS0010H08

Pentru conectorul cu 8-poli culorile nu sunt standardizate  
Atentie la firele senzorului si a conectorului (consultati fisa tehnica ).



| Aplicatie               |                                             |                   |
|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| Caracteristici speciale | fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite |                   |
| Fără silicon            | da                                          |                   |
| Date electrice          |                                             |                   |
| Tensiune de lucru       | [V]                                         | < 30 AC / < 36 DC |
| Clasa de protectie      |                                             | III               |
| Curent total Max.       | [A]                                         | 2; (...40 °C)     |
| Condițiile mediului     |                                             |                   |
| Temperatură de ambianță | [°C]                                        | -25...80          |
| Protectie               |                                             | IP 67             |
| Date mecanice           |                                             |                   |
| Greutate                | [g]                                         | 613               |
| Dimensiuni              | [mm]                                        | 28 x 15 x 38      |
| Materiale               |                                             | PUR               |
| Material turnat         |                                             | PUR               |
| Material piuliță        |                                             | alama, nichelată  |
| Observații              |                                             |                   |
| Unitate de ambalare     | 1 buc.                                      |                   |



## Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH080MSS0010H08

## Conectare electrică

Cabluri: 10 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm<sup>2</sup>

## Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm



## Racord

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |
| 5 | GY |
| 6 | PK |
| 7 | VT |
| 8 | OG |

Culori conform DIN EN 60947-5-2

Culorile conecticii :

|      |            |
|------|------------|
| BK = | negru      |
| BN = | maro       |
| BU = | albastru   |
| GY = | gri        |
| PK = | roz        |
| OG = | portocaliu |
| VT = | violet     |
| WH = | alb        |