




Mufa tata demontabila

SSTGH040MSSFKSG



Aplicatie		
Caracteristici speciale		fără silicon; contacte aurite
Fără silicon		da
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 250 AC/DC
Curent total Max.	[A]	4; (...40 °C)
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...85
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	44,5
Dimensiuni	[mm]	20 x 20 x 62
Materiale		Zinc turnat sub presiune nichelată
Material turnat		Zinc turnat sub presiune, nichelată
Material piuliță		alama, nichelată
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.



Mufa tata demontabila

SSTGH040MSSFKSG

Conectare electrică

terminale cu surub: ...0,75 mm²; Invelis cablu: Ø 6...8 mm

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: Zinc turnat sub presiune, nichelată; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit;
Cablul de conectare ecranat: de protecție



Racord

