



Mufa tata demontabila

SSTGH040MSSFKPG



Aplicatie

Caracteristici speciale

fără silicon; contacte aurite

Fără silicon

da

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

< 45 AC / < 70 DC

Curent total Max.

[A]

4; (...40 °C)

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-25...85

Protectie

IP 68

Date mecanice

Greutate

[g]

24,9

Dimensiuni

[mm]

20 x 20 x 52

Materiale

PA

Material turnat

PA

Material piuliță

alama, nichelată

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.



Mufa tata demontabila

SSTGH040MSSFKPG

Conectare electrică

terminale cu surub: ...0,75 mm²; Invelis cablu: Ø 2,5...3,5 mm

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PA; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit



Racord

