


Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH040MSS0010C04

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EVC543

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie

Caracteristici speciale fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; cablu ecranat

Fără silicon da

Date electrice

Tensiune de lucru [V] < 50 AC / < 60 DC

Clasa de protecție III

Curent total Max. [A] 4

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C] -25...90

Protecție IP 67

Date mecanice

Greutate [g] 371,4

Dimensiuni [mm] 28 x 15 x 38

Materiale TPU

Material turnat TPU

Material piuliță alama, nichelată

Observații

Unitate de ambalare 1 buc.

E12276



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH040MSS0010C04

Conectare electrică


Cablu: 10 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 5 mm, ecranat; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm; Cablu de conectare ecranat: Ecranul este conectat



Racord



Culorile conecticii :

BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
WH =	alb