



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAA030MSS0002H03



Aplicatie		
Caracteristici speciale	Fara Halogen; Adecvat portcablu	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	89,8
Dimensiuni	[mm]	26 x 14,5 x 38,5
Materiale		TPU negru
Material turnat		TPU
Material piuliță		alama, nichelată
Adecvat portcablu		da
Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s²
	Ciclii îndoire	> 2 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAA030MSS0002H03

Conectare electrică


Cablu: 2 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x 1/2", cu cot; codificare: C; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată



Racord



BN = Culorile conecticii :
BU = maro
GN/YE = albastru
verde/galben