

Cabluri de conectare cu mufa

ADOAA030MSS0010H03



Aplicatie

Caracteristici speciale

Fara Halogen; Adecvat portcablu

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-25...90

Protectie

IP 67

Date mecanice

Greutate

[g]

386,5

Dimensiuni

[mm]

26 x 14,5 x 38,5

Materiale

TPU negru

Material turnat

TPU

Material piuliță

alama, nichelată

Adecvat portcablu

da

Adecvat portcablu

Rază de îndoire la aplicații flexibile

min. 10 x diametrul cablului

Viteză lucru

max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală
și accelerație max. de 5 m/s²

Ciclii îndoire

> 2 Mio.

Deformare la torsiune

± 180 °/m

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAA030MSS0010H03

Conectare electrică


Cablu: 10 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 5,2 mm; 3 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x 1/2", cu cot; codificare: C; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată



Racord



BN = Culoarele conecticii : maro
BU = albastru
GN/YE = verde/galben