


# E12315



## Resistor terminal pentru PROFIBUS DP

Profibus Terminat. Resistor



### Aplicatie

Caracteristici speciale

fără silicon; contacte aurite

Fără silicon

da

### Date electrice

Curent total Max.

[A]

4; (...40 °C)

### Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-25...85

Protectie

IP 67

### Date mecanice

Greutate

[g]

9,9

Dimensiuni

[mm]

14,5 x 14,5 x 48,5

Materiale

PUR

Material turnat

PUR

Material piuliță

alama, nichelată

### Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

# E12315



## Resistor terminal pentru PROFIBUS DP

ProfiBus Terminat. Resistor

### Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: B; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6 Nm



### Racord

