




Cablu cu conector tata

ASTGH020MSS0002C02



Aplicatie		
Caracteristici speciale	Fara Halogen; contacte aurite; cablu ecranat; Adecvat portcablu	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Curent total Max.	[A]	4; (...40 °C)
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-40...70
Temperatura ambientala (variabila)	[°C]	-20...50
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	145,2
Dimensiuni	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Materiale		PUR
Material turnat		PUR
Material piuliță		alama, nichelată
Adecvat portcablu		da
Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 7.5 x diametru cablu
	Rază îndoire la montare fixă	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max 5.5 m/s pentru o lungime de cursă orizontală de 5 m #i accelera#ie maximă de 10 m/s²
	Ciclii îndoire	> 5 Mio.
	rezisten#a max. admisă la trac#iune	50 N/mm² static
		20 N/mm² dinamic

E12318



Cablu cu conector tata

ASTGH020MSS0002C02

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PUR, Fara Halogen, violet, Ø 8 mm, ecranat; 2 x 0,25 mm²

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: B; Corp turnat: PUR; Blocare: piuliță olandeză, alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6 Nm; Cablu de conectare ecranat: Ecranul este conectat



Racord

