

Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH040VAS0050G04

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Caracteristici speciale

fără silicon; contacte aurite; cablu ecranat

Fără silicon

da

Date electrice

Tensiune de lucru [V]

< 50 AC / < 60 DC

Clasa de protecție

III

Curent total Max. [A]

4

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]

-25...100

Protecție

IP 67

Date mecanice

Greutate [g]

2577

Dimensiuni [mm]

26,5 x 15 x 38,5

Materiale

PVC

Material turnat

PVC

Material piuliță

inox (1.4404 / 316L)

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH040VAS0050G04

Conectare electrică

Cablu: 50 m, PVC, portocaliu, Ø 5,3 mm, ecranat; 4 x 0,34 mm²

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PVC; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm; Cablu de conectare ecranat: Ecranul nu este conectat



Racord



Culorile conecticii :

BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
WH =	alb