


E12332



Cablu de conectare

VDOGH040MSS0015C04STGH040MSS



| Aplicatie               |                                              |                                     |
|-------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Caracteristici speciale | fără silicon; contacte aurite; cablu ecranat |                                     |
| Fără silicon            | da                                           |                                     |
| Date electrice          |                                              |                                     |
| Tensiune de lucru       | [V]                                          | < 50 AC / < 60 DC                   |
| Clasa de protectie      |                                              | III                                 |
| Curent total Max.       | [A]                                          | 4                                   |
| Condițiile mediului     |                                              |                                     |
| Temperatură de ambianță | [°C]                                         | -25...85                            |
| Protectie               |                                              | IP 68                               |
| Date mecanice           |                                              |                                     |
| Greutate                | [g]                                          | 612,5                               |
| Dimensiuni              | [mm]                                         | 14,5 x 14,5 x 48,5                  |
| Materiale               |                                              | PUR                                 |
| Material turnat         |                                              | PUR                                 |
| Material piuliță        |                                              | Zinc turnat sub presiune, nichelată |
| Observații              |                                              |                                     |
| Unitate de ambalare     | 1 buc.                                       |                                     |



## Cablu de conectare

VDOGH040MSS0015C04STGH040MSS

### Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm



### Conectare electrică

Cablu: 15 m, PUR, negru, Ø 5 mm, ecranat; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Racord



### Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm

