




Cablu cu conector tata

ASTGH040MSS0010C04



Aplicatie		
Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; cablu ecranat	
Fără silicon	da	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Clasa de protectie		III
Curent total Max.	[A]	4
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protectie		IP 68
Date mecanice		
Greutate	[g]	386,2
Dimensiuni	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,4
Materiale		PUR
Material turnat		PUR
Material piuliță		Zinc turnat sub presiune, nichelată
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	

E12333



Cablu cu conector tata

ASTGH040MSS0010C04

Conectare electrică


Cablu: 10 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 5 mm, ecranat; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm; Cablu de conectare ecranat: Ecranul nu este conectat



Racord



BK =	Culorile conecticii :
BN =	negru
BU =	maro
WH =	albastru
	alb