


E12339



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH040MSS0005C04



Aplicatie		
Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; cablu ecranat; Adecvat portcablu	
Fără silicon	da	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Clasa de protectie		III
Curent total Max.	[A]	4
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...85
Nota cu privire la temperatura ambientala		21 de zile: -25...120 °C
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	271
Dimensiuni	[mm]	28 x 15 x 38
Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Material piuliță		Zinc turnat sub presiune
Adecvat portcablu		da
Adecvat portcablu	Rază îndoire	min. 10 x diametrul cablului
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	



Cabluri de conectare cu mufa


ADOAH040MSS0005C04

Conectare electrică


Cablu: 5 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 5 mm, ecranat; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: Zinc turnat sub presiune; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm; Cablu de conectare ecranat: Ecranul nu este conectat



Racord



Culorile conecticii :

BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
WH =	alb