


E12341



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH040MSS0030C04



Aplicatie

Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; cablu ecranat; Adecvat portcablu
Fără silicon	da

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	< 50 AC / < 60 DC
Clasa de protectie	III
Curent total Max. [A]	4

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...85
Nota cu privire la temperatura ambientală	21 de zile: ...120
Protectie	IP 67

Date mecanice

Greutate [g]	1479
Dimensiuni [mm]	28 x 15 x 38
Materiale	TPU
Material turnat	TPU
Material piuliță	Zinc turnat sub presiune
Adecvat portcablu	da
Adecvat portcablu	Rază îndoire min. 10 x diametrul cablului

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------



Cabluri de conectare cu mufa


ADOAH040MSS0030C04

Conectare electrică


Cablu: 30 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 5 mm, ecranat; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: Zinc turnat sub presiune; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm; Cablu de conectare ecranat: Ecranul nu este conectat



Racord



BK =	Culorile conecticii :
BN =	negru
BU =	maro
WH =	albastru
	alb