


E12344



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH080VAS0025E08

Pentru conectorul cu 8-poli culorile nu sunt standardizate
Atentie la firele senzorului si a conectorului (consultati fisa tehnica).




Aplicatie		
Caracteristici speciale		fără silicon; contacte aurite
Fără silicon		da
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Curent total Max.	[A]	2
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...100
Protectie		IP 68; IP 69K
Date mecanice		
Greutate	[g]	1555,5
Dimensiuni	[mm]	15 x 15 x 46
Materiale		PVC
Material turnat		PVC
Material piuliță		inox (1.4404 / 316L)
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

**Cabluri de conectare cu mufa**

ADOGH080VAS0025E08

Conectare electricăCabluri: 25 m, PVC, portocaliu, Ø 5,9 mm; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)**Conectare electrică - Conector mama**

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PVC; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm

**Racord**

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

Culori conform DIN EN 60947-5-2 Culorile conecticii :

BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
GY =	gri
PK =	roz
OG =	portocaliu
VT =	violet
WH =	alb