




Cablu cu conector tata

ASTGA050MSS01,5C04

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie		
Caracteristici speciale		fără silicon; contacte aurite; cablu ecranat
Fără silicon		da
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Clasa de protectie		II
Curent total Max.	[A]	4
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protectie		IP 68
Date mecanice		
Greutate	[g]	127,4
Dimensiuni	[mm]	38 x 15 x 31
Materiale		Capsula: TPU negru
Material piuliță		alama, nichelată
Observații		
Observații		Rezistorul terminal CAN-Bus (120 Ω) este integrat in conectorul M12
Unitate de ambalare		1 buc.

E12346



Cablu cu conector tata


ASTGA050MSS01,5C04

Conectare electrică


Cablu: 1,5 m, PVC, violet, Ø 6,7 mm, ecranat; 2 x 0,34 mm² / AWG 22 + 2 x 0,25 mm² / AWG 24

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Cablu de conectare ecranat: Ecranul nu este conectat



Racord



	Culorile conecticii :
BK =	negru
BU =	albastru
RD =	roșu
WH =	alb
screen =	Ecran