


## Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH050MSS0010K05

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



## Aplicatie

Caracteristici speciale

fără silicon; contacte aurite; cablu ecranat

Fără silicon

da

## Date electrice

Tensiune de lucru [V]

&lt; 30 AC / &lt; 36 DC

Clasa de protecție

III

Curent total Max. [A]

4

## Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]

-40...85

Protecție

IP 67

## Date mecanice

Greutate [g]

444,6

Dimensiuni [mm]

28 x 15 x 38

Materiale

PUR

Material turnat

PUR

Material piuliță

Oțel inox

## Observații

Unitate de ambalare

1 buc.



## Cabluri de conectare cu mufa


ADOAH050MSS0010K05

### Conectare electrică


Cablu: 10 m, PUR, negru, Ø 5,3 mm, ecranat; 5 x 0,25 mm<sup>2</sup> (14 x Ø 0,15 mm )

### Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: Oțel inox; Contacte: aurit; Moment de strângere: 1,0...1,5 Nm;  
Cablu de conectare ecranat: Ecranul este conectat



### Racord



Culorile conecticii :

|      |          |
|------|----------|
| BK = | negru    |
| BN = | maro     |
| BU = | albastru |
| GY = | gri      |
| WH = | alb      |