




Conector montaj

ESTGH040PLS00,5E04 (PG11)



1 O-Inel



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 250 AC/DC
Curent total Max.	[A]	4; (...40 °C)
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-40...85
Protecție		IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	9,66
Filet de montaj		PG 11
Materiale		PA 6.6
Material turnat		PA 6.6
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

E12358



Conector montaj

ESTGH040PLS00,5E04 (PG11)

Conectare electrică

Cablu: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PA 6.6



Racord

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =
BN =
BU =
WH =

Culorile conecticii :
negru
maro
albastru
alb