



Cablu vrac

CABLE/100M/ PUR/4X0,34/GR



Aplicatie		
Caracteristici speciale		Fara Halogen; Adecvat portcablu
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-40...90
Temperatura ambientala (variabila)	[°C]	-25...90
Date mecanice		
Greutate	[g]	3025
Adecvat portcablu	da	
Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s²
	Ciclii îndoire	> 2 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
Cablu: 100 m, PUR, Fara Halogen, gri, Ø 4,9 mm; neiradiat (reciclabil); rezistent la stropii de sudură; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		