


Discul #intă pentru actuatorile de supapă

Puck/IND/bk/53/8

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E12517 + E12526

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie

Execuție

pentru interfețe mecanice la acționări pneumatice sau valve cu operare manuală VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Date mecanice

Greutate	[g]	43,4
Diametrul pucului tinta	[mm]	53
Spatiul gaurii	[mm]	80
Înălțimea arborelui a unitatii valvei	[mm]	20
Numarul pozitiiilor posibile de pavilion de comutare		8
Materiale	Came de comutare: PA 6 negru; Șuruburi: oțel inoxidabil (1.4302)	

Accesorii

Articole livrate

mufa cap surub: 1 x M6 x 16, cu saibe

suruburi cu cap inecat: 2 x M5

indicații direcții: 2, galben

indicații direcții: 2, negru

Acoperire: 1, galben

surub de acoperire: 4, negru

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.