


Discul #intă pentru actuatorile de supapă

PUCK/IND/BL/53/8

Articol scos din producție

Articole alternative: E12517 + E12526

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicație

Execuție

pentru interfețe mecanice la acționări pneumatice sau valve cu operare manuală VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Date mecanice

Greutate	[g]	45,6
Diametrul pucului tinta	[mm]	53
Spatiul gaurii	[mm]	80
Înălțimea arborelui a unitatii valvei	[mm]	20
Numarul pozitiiilor posibile de pavilion de comutare		8
Materiale	Came de comutare: PA 6 albastru; Șuruburi: oțel inoxidabil (1.4302)	

Accesorii

Articole livrate

mufa cap surub: 1 x M6 x 16, cu saibe

suruburi cu cap inecat: 2 x M5

indicatii directii: 2, alb

indicatii directii: 2, albastru

Acoperire: 1, alb

surub de acoperire: 4, albastru

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.