




Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH040MKS0010X04



Aplicatie

Caracteristici speciale

contacte aurite

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

< 300 AC/DC

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-45...105

Protectie

IP 68

Date mecanice

Greutate

[g]

361,966

Dimensiuni

[mm]

15 x 15 x 47

Materiale

TPE

Material turnat

TPE

Material piuliță

Zinc, invelis epoxidic

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

E18001



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH040MKS0010X04

Conectare electrică

Cablu: 10 m, TPE-S, negru; 4 x 0,75 mm² / AWG 18

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPE; Blocare: Zinc, invelis epoxidic; Contacte: aurit



Racord



BK =	Culorile conecticii :
BN =	negru
BU =	maro
WH =	albastru
	alb