




Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH040MKS0005X04



Aplicatie		
Caracteristici speciale		contacte aurite
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 300 AC/DC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-45...105
Protecție		IP 68
Date mecanice		
Greutate	[g]	385,553
Dimensiuni	[mm]	31 x 14,5 x 31
Materiale		TPE
Material turnat		TPE
Material piuliță		Zinc, invelis epoxidic
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

E18002



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH040MKS0005X04

Conectare electrică


Cablu: 5 m, TPE-S, negru; 4 x 0,75 mm² / AWG 18

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPE; Blocare: Zinc, invelis epoxidic; Contacte: aurit



Racord



BK =
BN =
BU =
WH =

Culorile conecticii :
negru
maro
albastru
alb