


E18016



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH040VAS0025E04



Aplicatie		
Caracteristici speciale		contacte aurite
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 300 AC/DC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-10...100
Protecție		IP 68
Date mecanice		
Greutate	[g]	874,979
Dimensiuni	[mm]	15 x 15 x 47
Materiale		PVC
Material turnat		PVC
Material piuliță		inox (1.4571/316Ti)
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

E18016



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH040VAS0025E04

Conectare electrică

Cablu: 25 m, PVC, negru; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PVC; Blocare: inox (1.4571/316Ti); Contacte: aurit



Racord



BK =	Culorile conecticii :
BN =	negru
BU =	maro
WH =	albastru
	alb