


E18017



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH040VAS0005E04



Aplicatie		
Caracteristici speciale		contacte aurite
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 300 AC/DC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-10...100
Protectie		IP 68
Date mecanice		
Greutate	[g]	181,437
Dimensiuni	[mm]	31 x 14,5 x 31
Materiale		PVC
Material turnat		PVC
Material piuliță		inox (1.4571/316Ti)
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

E18017



Cabluri de conectare cu mufa


ADOAH040VAS0005E04

Conectare electrică


Cablu: 5 m, PVC, negru; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PVC; Blocare: inox (1.4571/316Ti); Contacte: aurit



Racord



Culorile conecticii :

BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
WH =	alb