





Cablu de conectare

VSTGH050VAS00.3E03VDAA030--S



Aplicatie		
Caracteristici speciale	contacte aurite	
Date electrice		
Frecventa AC	[Hz]	47...63
Tensiune de lucru	[V]	< 24 AC/DC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...105
Protectie	IP 68	
Date mecanice		
Greutate	[g]	54,431
Materiale	TPE	
Material turnat	TPE	
Material piuliță	inox (1.4571/316Ti)	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică - mufa		

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPE; Blocare: inox (1.4571/316Ti); Contacte: aurit






Cablu de conectare

VSTGH050VAS00.3E03VDAA030--S

Conectare electrică

Cablu: 0,3 m, PVC, gri; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x valva de tip A DIN, cu cot; Corp turnat: TPE; Blocare: inox (1.4571/316Ti); Contacte: aurit

