




Conector montaj

RSTGB030VAS00.3-03



1 O-Inel

Aplicatie		
Caracteristici speciale		contacte aurite
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 600 AC/DC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...100
Protecție		IP 68
Date mecanice		
Greutate	[g]	25,855
Filet de montaj		1/2" NPT
Materiale		Oțel inox
Material turnat		Oțel inox
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

E18055



Conector montaj

RSTGB030VAS00.3-03

Conectare electrică

Cablu: 0,3 m, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x 7/8", drept; codificare: A; Corp turnat: Oțel inox; Contacte: aurit



Racord

1	GN
2	RD
3	BK

BK =
GN =
RD =

Culorile conecticii :
negru
verde
roșu