


Conector montaj

RSTGB050VAS00.3-05



1 O-Inel

Aplicatie

Caracteristici speciale

contacte aurite

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

< 600 AC/DC

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-20...100

Protectie

IP 68

Date mecanice

Greutate

[g]

63,503

Filet de montaj

1/2" NPT

Materiale

Oțel inox eloxat

Material turnat

Oțel inox, eloxat

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

E18056



Conector montaj


RSTGB050VAS00.3-05

Conectare electrică

Cablu: 0,3 m, PVC; 5 x 1,5 mm² / AWG 16

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x 7/8", drept; codificare: A; Corp turnat: Oțel inox, eloxat; Contacte: aurit



Racord

1	WH
2	RD
3	BN/YE
4	OG
5	BK

	Culorile conecticii :
GN =	verde
GN/YE =	verde/galben
RD =	roșu
OG =	portocaliu
WH =	alb