




Conector montaj

RSTGH040VAS0001-04



1 O-Inel

Date electrice

Tensiune de lucru [V] < 250 DC

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C] -20...90

Date mecanice

Greutate [g] 54,431

Filet de montaj 1/2" NPT

Materiale otel inoxidabil (1.4401 / 316)

Material turnat otel inoxidabil (1.4401 / 316)

Observații

Unitate de ambalare 1 buc.

Conectare electrică

Cablu: 1 m, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: otel inoxidabil (1.4401 / 316)





Conector montaj

RSTGH040VAS0001-04

Racord

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK = Culorile conecticii :
BN = negru
BU = maro
WH = albastru
 alb