


E18065




Cablu de conectare

VDOAH040VAS0003E03STGH040VAS



Aplicatie	
Caracteristici speciale	contacte aurite
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	< 300 AC/DC
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-20...105
Protectie	IP 68
Date mecanice	
Greutate [g]	136,078
Materiale	PVC
Material turnat	PVC
Material piuliță	inox (1.4571/316Ti)
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.
Conectare electrică - mufa	
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PVC; Blocare: inox (1.4571/316Ti); Contacte: aurit	






Cablu de conectare

VDOAH040VAS0003E03STGH040VAS

Conectare electrică

Cablu: 3 m, PVC, gri; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PVC; Blocare: inox (1.4571/316Ti); Contacte: aurit

