




Conector montaj

RSTGB030VAS00.3-03



1 O-Inel

Aplicatie

Caracteristici speciale

contacte aurite

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

< 600 AC/DC

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-20...100

Protectie

IP 68

Date mecanice

Greutate

[g]

25,855

Filet de montaj

1/2" NPT

Materiale

Oțel inox

Material turnat

Oțel inox

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.



Conector montaj

RSTGB030VAS00.3-03

Conectare electrică


, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x 7/8", drept; codificare: A; Corp turnat: Oțel inox; Contacte: aurit



Racord



BK =	Culorile conecticii :
GN =	negru
WH =	verde
	alb