




Conector montaj

RSTGB030ALS00.3-03



Aplicatie	
Caracteristici speciale	contacte aurite
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	< 600 AC/DC
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-20...100
Protectie	IP 68
Date mecanice	
Greutate [g]	36,287
Filet de montaj	M20 x 1,5
Materiale	alama nichelată
Material turnat	alama, nichelată
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.
Conectare electrică	
Cablul: 0,3 m, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16	
Conectare electrică - mufa	
Conector: 1 x 7/8", drept; codificare: A; Corp turnat: alama, nichelată; Contacte: aurit	
	

E18070



Conector montaj

RSTGB030ALS00.3-03

Racord

1	GN
2	BK
3	WH

BK =	Culorile conecticii :
GN =	negru
WH =	verde
	alb