




Conector montaj

RSTGB040ALS00.3-04



Aplicatie	
Caracteristici speciale	contacte aurite
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	< 600 AC/DC
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-20...100
Protectie	IP 68
Date mecanice	
Greutate [g]	36,287
Filet de montaj	M20 x 1,5
Materiale	Aluminiu eloxat
Material turnat	Aluminiu, eloxat
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.
Conectare electrică	
, PVC; 4 x 1,5 mm² / AWG 16	
Conectare electrică - mufa	

Conector: 1 x 7/8", drept; codificare: A; Corp turnat: Aluminiu, eloxat; Contacte: aurit



E18071



Conector montaj

RSTGB040ALS00.3-04

Racord

1	BK
2	BU
3	BN
4	WH

	Culorile conecticii :
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
WH =	alb