




Conector montaj

RSTGB050PLS00.3-05



1 O-Inel

Aplicatie		
Caracteristici speciale		contacte aurite
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 600 AC/DC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...100
Protectie		IP 68
Date mecanice		
Greutate	[g]	27,216
Filet de montaj		M16 x 1,5
Materiale		Material plastic
Material turnat		Material plastic
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.



Conector montaj


RSTGB050PLS00.3-05

Conectare electrică

Cablu: 0,3 m, PVC; 5 x 1,5 mm² / AWG 16

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x 7/8", drept; codificare: A; Corp turnat: Material plastic; Contacte: aurit



Racord

1	WH
2	RD
3	BU
4	OG
5	BK

	Culorile conecticii :
BK =	negru
BU =	albastru
RD =	roșu
OG =	portocaliu
WH =	alb