




Conector montaj

RSTGH040ALS00.3-04



1 O-Inel

Date electrice

Tensiune de lucru [V] < 250 DC

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C] -20...90

Date mecanice

Greutate [g] 22,68

Filet de montaj M20

Materiale AluminIU anodizat 10...20 µm

Material turnat AluminIU, anodizat 10...20 µm

Observații

Unitate de ambalare 1 buc.

Conectare electrică

Cablu: 0,5 m, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: AluminIU, anodizat 10...20 µm



E18074



Conector montaj

RSTGH040ALS00.3-04

Racord

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK = Culorile conecticii :
BN = negru
BU = maro
WH = albastru
 alb