


Cablu de conectare

VDOGH040VAS00.2E03STGH040VAS



Aplicatie

Caracteristici speciale

contacte aurite

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

< 300 AC/DC

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-20...105

Protectie

IP 68

Date mecanice

Greutate

[g]

45,359

Dimensiuni

[mm]

15 x 15 x 40

Materiale

PVC

Material turnat

PVC

Material piuliță

inox (1.4571/316Ti)

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.




Cablu de conectare

VDOGH040VAS00.2E03STGH040VAS

Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PVC; Blocare: inox (1.4571/316Ti); Contacte: aurit



Conectare electrică

Cablu: 0,2 m, PVC, gri; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PVC; Blocare: inox (1.4571/316Ti); Contacte: aurit

