




Conector montaj

RSTGH050VAS00.3-05



1 O-Inel

Date electrice

Tensiune de lucru [V] < 250 DC

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C] -20...90

Date mecanice

Greutate [g] 54,431

Dimensiuni [mm] 19 x 19 x 25

Filet de montaj PG 11

Materiale inox (1.4301 / 304)

Material turnat inox (1.4301 / 304)

Observații


Unitate de ambalare 1 buc.

Conectare electrică

Cablu: 0,5 m, PVC; 5 x 0,34 mm² / AWG 22

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: inox (1.4301 / 304)



E18102



Conector montaj

RSTGH050VAS00.3-05

Racord

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Culorile conecticii :
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
GY =	gri
WH =	alb