


Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH040VAS0100E04



Aplicatie

Caracteristici speciale

contacte aurite

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

< 300 AC/DC

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-20...105

Protectie

IP 68

Date mecanice

Greutate

[g]

3764,814

Dimensiuni

[mm]

15 x 15 x 47

Materiale

PVC

Material turnat

PVC

Material piuliță

inox (1.4571/316Ti)

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

E18104



Cabluri de conectare cu mufa


ADOGH040VAS0100E04

Conectare electrică


Cablu: 100 m, PVC, gri, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PVC; Blocare: inox (1.4571/316Ti); Contacte: aurit



Racord



5: neocupat
Culorile conecticii :
BK = negru
BN = maro
BU = albastru
WH = alb