




Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH040VAS0012E04

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie		
Caracteristici speciale		contacte aurite
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 300 AC/DC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...105
Protecție		IP 68
Date mecanice		
Greutate	[g]	299,371
Dimensiuni	[mm]	15 x 15 x 47
Materiale		PVC
Material turnat		PVC
Material piuliță		inox (1.4571/316Ti)
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

E18106



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH040VAS0012E04

Conectare electrică


Cablu: 12 m, PVC, gri, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PVC; Blocare: inox (1.4571/316Ti); Contacte: aurit



Racord



5: neocupat
Culorile conecticii :
BK = negru
BN = maro
BU = albastru
WH = alb