


Cablu prelungitor cu stecher tip valva

VVDAC031MSS00,3H03STGH030MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Caracteristici speciale

fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite

Fără silicon

da

Date electrice

Tensiune de lucru [V]

< 24 AC/DC

Protecție la supratensiune

da; (VDR)

Curent total Max. [A]

3

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]

-25...80

Protecție

IP 65

Date mecanice

Greutate [g]

50,802

Materiale

PUR

Material turnat

PUR

Material piuliță

alama, nichelată

Afisaj / elemente de operare

Display

Operare

1 x LED, galben

Accesorii

Articole livrate

Șurub

Câmp inscripționare



Cablu prelungitor cu stecher tip valva

VVDAC031MSS00,3H03STGH030MSS

Observații

Unitate de ambalare


1 buc.

Conectare electrică

Cablu: 0,3 m, PUR, Fara Halogen, gri, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm



Conectare electrică

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x valve de tip C DIN, cu cot; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: Alamă nichelată; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm

